

DURATECH

MOP 300X80-Ø50 HL90

EAN 4031582320091
Bestellnummer 00830851



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Superschweres Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Natürliches Weiß
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	300 mm
Breite der Lauffläche	80 mm
Achsloch Durchmesser	50 mm
Nabenlänge	90 mm
Breite des Radkörpers	80 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D
Lagertyp	6310

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ○ ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	7800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	6500 kg
Statische Tragfähigkeit	13000 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	8,32 kg

DURATECH

MOP 300X80-Ø50 HL90

EAN 4031582320091
Bestellnummer 00830851



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

