

## NOVATECH

ETP060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582419030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
3km/hの耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
総重量	0.14 kg

## 車輪

本体材質	鋼鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	60 mm
トレッド幅	20 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	12 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA

# NOVATECH

ETP060X20-Ø20 HL12

EAN 4031582419030

## 図面

