

LEVINA

5371UAP150P30-11

EAN 4031582363654



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ● ○

摩擦 ● ● ● ● ○

耐食性 ● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Levina
ハウジングタイプ	方向ロック付き旋回キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	190 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	150 mm
トレッド幅	32 mm
トレッドの硬度 (D)	40 ショアD

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	スリム
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	38 mm
旋回径	240 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	11 mm



ユニバーサルデザイン賞



ドイツデザイナークラブ

LEVINA

5371UAP150P30-11

EAN 4031582363654



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面



ユニバーサルデザイン賞



ドイツデザイナークラブ