INFORMACJE O PRODUKCIE

# STYLEA

## 5920UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394498



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

### WYDAJNOŚĆ

| | |
|---|---|
| Wydajność rolek | ●●●○○ |
| Hałas ruchowy | ●●●○○ |
| Odejście | ●●●○○ |
| Odporność na korozję | ●●●●○ |

### PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Stylea |
| Typ | Kółko obrotowe |
| Standardowy | EN12528 – Kółka meblowe |
| Nośność przy 3 km/h | 80 kg |
| Przewodzące prąd elektryczny | Nie |
| Nierdzewne | Nie |
| Nośność statyczne | 160 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C |
| Wysokość całkowita | 75 mm |
| Szerokość całkowita | 54 mm |

### OBUDOWA

| | |
|---|---|
| Materiał obudowy | Poliamid |
| Kształt Widelec | Obudowa na dwa Koło |
| Łożysko obrotowe | Trzpień , obrotowy |
| Kolor | Szary biały (RAL9002) |
| Wysięg | 23 mm |
| Promień działania koła | 65 mm |
| Zasięg działania koła | 130 mm |
| Średnica kopuły | 30 mm |

### KOŁO

| | |
|---|---|
| Materiał ciała | Poliamid |
| Materiał bieżni | Poliuretan, Wtrysk |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Oś | Nitowane |
| Osłony gwintu | Z osłoną gwintu |
| Średnica | 75 mm |
| Szerokość Bieżnia | 15 mm |

### MOCOWANIE

| | |
|---|---|
| Typ mocowania | Płytka kwadratowa |
| Długość płytki | 60 mm |
| Szerokość płytki | 60 mm |
| Długość otworu w płytce (maksymalna) | 48 mm |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 48 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# STYLEA

5920UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394498

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Product Drawings**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH