

AGILA

2477PJP125P50

EAN 4031582050479
Bestellnummer 00006267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktname | Agila |
| Typ | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 100 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 200 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 160 mm |
| Gesamtbreite | 60 mm |
| Gesamtgewicht | 0,874 kg |

RAD

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
| Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 125 mm |
| Breite der Lauffläche | 32 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 83 Shore A |

GEHÄUSE

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Material | Stahlblech, mittel |
| Gabelform | Bauchig |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Ausladung | 41 mm |
| Schwenkradius | 131 mm |
| Störkreis | 262 mm |
| Dom Durchmesser | 60 mm |

BEFESTIGUNG

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge | 77 mm |
| Plattenbreite | 67 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 56 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 61,5 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 46,5 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 51,5 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 8,5 mm |

AGILA

2477PJP125P50

EAN 4031582050479
Bestellnummer 00006267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

