

# ALPHA SMART STAINLESS

8370IDC100P30-13

EAN 4031582494242



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 핵심 속성

제품명	Alpha smart stainless
하우징 유형	회전 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	80 kg
스테인리스	✓
적재 용량 정적	160 kg
온도 범위(최소)	-30 °C
온도 범위(최대)	250 °C
총높이	128 mm
전체 체중	0 kg

## 휠

차체 재질	알루미늄
트레드 재질	멤핑, 내열성
베어링	정밀 볼 베어링, 스테인리스
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	100 mm
트레드 폭	35 mm

## 하우징

재료	스테인리스 스틸, 헤비
Fork 외형	슬림
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	35 mm
회전 반경	85 mm
회전 간섭	170 mm

## 피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	13 mm