

# STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582310863



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ● |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Produktname                 | Stylea                |
| Typ                         | Lenkrolle             |
| Norm                        | EN12528 - Möbelrollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 50 kg                 |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                  |
| Rostfrei                    | Nein                  |
| Statische Tragfähigkeit     | 100 kg                |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                 |
| Bauhöhe                     | 68 mm                 |
| Gesamtbreite                | 43 mm                 |
| Gesamtgewicht               | 0,13 kg               |

## GEHÄUSE

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Gehäusematerial | Polyamid                  |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse      |
| Schwenklager    | Stift, drehbar            |
| Farbe           | Graphit schwarz (RAL9011) |
| Ausladung       | 25 mm                     |
| Schwenkradius   | 53 mm                     |
| Störkreis       | 106 mm                    |
| Dom Durchmesser | 23 mm                     |

## RAD

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid                   |
| Material der Lauffläche  | Identisch mit Radkörper    |
| Lager                    | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Achse                    | Vernietet                  |
| Laufflächenfarbe         | Graphit schwarz (RAL9011)  |
| Radfarbe                 | Graphit schwarz (RAL9011)  |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz           |
| Durchmesser              | 65 mm                      |
| Breite der Lauffläche    | 8 mm                       |
| Achsloch Durchmesser     | 0 mm                       |
| Nabenlänge               | 0 mm                       |
| Breite des Radkörpers    | 8 mm                       |
| Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D                 |

## BEFESTIGUNG

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Befestigungsart       | Stift mit Klemmring, mit Bund |
| Bundstift Durchmesser | 11 mm                         |
| Bundstift Länge       | 20 mm                         |

# STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582310863

Bestellnummer 00074435

Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

