

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	○ ○ ○ ○ ○
動きのノイズ	○ ○ ○ ○ ○
摩擦	○ ○ ○ ○ ○
耐食性	○ ○ ○ ○ ○

## コア属性

製品名	Footmaster
ハウジングタイプ	自在キャスター
3km/hの耐荷重	440 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	90 °C
取付高	190 mm
全幅	128 mm
総重量	11.85 kg

## 車輪

ベアリング	未加工ハブ
直径	125 mm
トレッド幅	35 mm
ボディ幅	35 mm

## ハウジング

オフセット	33 mm
旋回半径	100 mm
旋回径	200 mm
ドーム径	128 mm

## フィッティング

プレート長	145 mm
プレート幅	145 mm
プレート穴長 (最大)	120 mm
プレート穴幅 (最大)	120 mm
プレート穴径	11 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

