製品情報

ICS

5328PJX125P51 7001 INOX

EAN 4031582310269



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●●○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●●●

コア属性

製品名	ICS
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	166 mm
全幅	52 mm
総重量	0.7 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	スリム
色	シルバーグレー（RAL7001）
ドーム径	52 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	精密ボールベアリング、封止
車輪色	シルバーグレー（RAL7001）
スレッドガード	一体型スレッドガード
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度（A）	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	95 mm
プレート幅	70 mm
プレート穴長（最大）	50 mm
プレート穴幅（最大）	75 mm
プレート穴径	11 mm

IFデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS


5328PJX125P51 7001 INOX

EAN 4031582310269

注文番号 00027291

製品図面





IFデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH