

AGILA TWIN

2970UAK050P40

EAN 4031582302752



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Agila twin
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	70 kg
静荷重	140 kg
温度範囲 (最小)	-25 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
取付高	69 mm
全幅	53 mm
総重量	0.305 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	コーンボールベアリング
車輪色	スレートグレー (RAL7015)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	50 mm
トレッド幅	20 mm
ボディ幅	20 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	25 mm
旋回半径	53 mm
旋回径	106 mm
ドーム径	53 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	正方形プレート
プレート長	60 mm
プレート幅	60 mm
プレート穴長 (最小)	38 mm
プレート穴長 (最大)	48 mm
プレート穴幅 (最小)	38 mm
プレート穴幅 (最大)	48 mm
プレート穴径	6.3 mm

AGILA TWIN

2970UAK050P40

EAN 4031582302752



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

