PRODUKTINFORMATION

DURATECH

UOO050x20-Ø8 Natur

EAN 4031582447699



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	20 mm
Achsloch Durchmesser	8 mm
Nabenlänge	21,7 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●○○
Fahrgeräusch	●●●○○
Abrieb	●●●●●
Korrosionsbeständigkeit	●●●○○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech
Typ	Rad
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	55 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	110 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,02 kg


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

UOO050x20-Ø8 Natur

EAN 4031582447699

Produktzeichnungen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH