

# AGILA SMART

1670PHO060P40

EAN 4031582461329



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila smart
Type	Zwenkwiel
Draagvermogen bij 3 km/u	50 kg
Statisch Draagvermogen	100 kg
Totale hoogte	82 mm

## WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber, antistatisch
Lager	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	60 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	40 Shore D

## VORK

Materiaal	Staalplaat, licht
Vork Vorm	Breed, versterkt
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Vierkante plaat
Lengte plaat	60 mm
Breedte plaat	60 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	38 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	48 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	38 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	48 mm
Diameter bevestigingsgat	6,3 mm

# AGILA SMART

1670PHO060P40

EAN 4031582461329



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

