

OMIKRON FLEX

9850FCP200P63 SH92A TFR

EAN 4031582485387



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Omikron flex
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	900 kg
6km/hの耐荷重	600 kg
静荷重	1800 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	272 mm
総重量	11 kg

車輪

本体材質	鋳鉄
トレッド材質	Ultratechポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	200 mm
トレッド幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA

ハウジング

材料	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	特殊機能
旋回ベアリング	ディープグループボールスラストローラーベアリング
オフセット	100 mm
旋回半径	200 mm
旋回径	400 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	140 mm
プレート幅	110 mm
プレート穴長 (最大)	105 mm
プレート穴幅 (最大)	80 mm
プレート穴径	13 mm
ボルト穴径	105 mm