PRODUKTINFORMATION

ALPHA STAINLESS

8478UOD100P62

EAN 4031582333206



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●○○
Fahrgeräusch	●●●○○
Abrieb	●●●●○
Korrosionsbeständigkeit	●●●●●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha stainless
Typ	Bockrolle
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	200 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Ja
Statische Tragfähigkeit	400 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-25 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Bauhöhe	128 mm
Gesamtbreite	85 mm
Gesamtgewicht	0,49 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Rostfreier Stahl, schwer
Gabelform	Bauchig
Farbe	Stahl, Rostfrei

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Rollenlager, Rostfrei
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Natürliches Weiß
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	36 mm
Breite des Radkörpers	36 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Kleine rechteckige Platte
Plattenlänge	100 mm
Plattenbreite	85 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	77 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	60 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	80 mm
Plattenloch Durchmesser	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8478UOD100P62


EAN 4031582333206

Bestellnummer 00038660

Produktzeichnungen







© Copyright 2026 TENTE International GmbH