

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ○ ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Duratech heat
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	125 kg
静荷重	250 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
温度範囲 (最大)	280 °C
総重量	0.341 kg

車輪

本体材質	アルミニウム
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	ドライベアリングブッシュ
車輪色	メタリック
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	35 mm
車軸穴径	8.4 mm
ハブの長さ	45 mm
ボディ幅	35 mm
トレッドの硬度 (D)	95 ショアD

ハウジング

ステンレス	✓
-------	---

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

