

# DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

本体材質	アルミニウム
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	ドライベアリングブッシュ
車輪色	メタリック
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	35 mm
車軸穴径	8.4 mm
ハブの長さ	45 mm
ボディ幅	35 mm
トレッドの硬度 (D)	95 ショアD

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ○ ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ● ●

## コア属性

製品名	Duratech heat
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	125 kg
ステンレス	✓
静荷重	250 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
最大温度範囲	280 °C
総重量	0.341 kg

# DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

