

PURETECH

DVR080X30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	シートスチール
トレッド材質	硬質ゴム、黒
ベアリング	ローラーベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	80 mm
トレッド幅	30 mm
車軸穴径	12 mm
ハブの長さ	44.4 mm
トレッドの硬度 (A)	85 ショアA

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ○ ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Puretech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	70 kg
静荷重	140 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
総重量	0.234 kg

PURETECH

DVR080X30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

