

ALPHA SMART STAINLESS

8378IDC100P62

EAN 4031582493962



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha smart stainless
Typ	Bockrolle
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	80 kg
Rostfrei	✓
Statische Tragfähigkeit	160 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-30 °C
Temperaturbereich (Maximum)	250 °C
Bauhöhe	128 mm
Gesamtgewicht	0,671 kg

RAD

Material des Radkörpers	Aluminium
	weich
Material der Lauffläche	Dämpfend, hitzebeständig
Lager	Präzisionskugellager, Rostfrei
Achse	Verschraubt
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	35 mm
Härte der Lauffläche (A)	75 Shore A

GEHÄUSE

Material	Rostfreier Stahl, schwer
Gabelform	Schlank

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Kleine rechteckige Platte
Plattenlänge	100 mm
Plattenbreite	85 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	77 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	80 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	60 mm
Plattenloch Durchmesser	9 mm