

COMPACTA

1010POO043P40

EAN 4031582450989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Compacta
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	25 kg
적재 용량 정적	50 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	59 mm
전체 체중	0.143 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	플레인 베어링
차축	리벳
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	43 mm
트레드 폭	18 mm
트레드의 경도(D)	65 Shore D

하우징

재료	스틸 시트, 라이트
Fork 외형	단힘
스위블 베어링	볼 레이스 1개, 가장자리

피팅

피팅 유형	정사각형 플레이트
플레이트 길이	42 mm
플레이트 너비	42 mm
플레이트 홀 길이(최대)	30 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	30 mm
플레이트 구멍 직경	5.2 mm

제품 정보

COMPACTA

1010POO043P40

EAN 4031582450989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

