

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Footmaster
Typ	Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h	200 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	90 °C
Bauhöhe	115 mm
Gesamtbreite	90 mm
Gesamtgewicht	3,06 kg

GEHÄUSE

Ausladung	35 mm
Schwenkradius	75 mm
Störkreis	150 mm
Dom Durchmesser	72 mm

RAD

Material der Lauffläche	Doppelflansch mit Laufringen
Lager	Unbearbeitete Nabe
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	23 mm
Breite des Radkörpers	23 mm

BEFESTIGUNG

Plattenlänge	100 mm
Plattenbreite	100 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	78 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	64 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	78 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	64 mm
Plattenloch Durchmesser	10,5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen

