

# ALPHA

3477UOO160P30-13

EAN 4031582306156  
Bestelnummer 00029645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	200 kg
Statisch Draagvermogen	400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	195 mm
Totaal gewicht	2,021 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager
As	Vastgeschroefd met moer
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

## VORK

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Offset	60 mm
Zwenk radius	167 mm
Uitzwenking	334 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	13 mm

# ALPHA

3477UOO160P30-13

EAN 4031582306156  
Bestelnummer 00029645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

