

AGILA

2471DIK125R05-28

EAN 4031582301328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Agila |
| ハウジングタイプ | 方向ロック付き旋回キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg |
| 静荷重 | 200 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 温度範囲 (最大) | 85 °C |
| 取付高 | 163 mm |
| 総重量 | 1.487 kg |

車輪

| | |
|-------------|--------------|
| 本体材質 | シートスチール |
| トレッド材質 | 硬質ゴム、ノンマーキング |
| ベアリング | コーンボールベアリング |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 125 mm |
| トレッド幅 | 32 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 80 ショアA |

ハウジング

| | |
|---------|-----------|
| 材料 | スチール、中量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット | 41 mm |
| 旋回半径 | 131 mm |
| 旋回径 | 262 mm |

フィッティング

| | |
|------------|------------|
| フィッティングタイプ | ソリッドステム、丸型 |
| ボルト径 | 28 mm |
| ボルト長 | 45 mm |

AGILA

2471DIK125R05-28

EAN 4031582301328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

