

MAXTECH

PAO075x25-Ø8

EAN 4031582454291



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

HAUPTMERKMALE

Produktname	Maxtech
Typ	Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h	60 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	120 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,08 kg

RAD

Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	25 mm
Achsloch Durchmesser	8,1 mm
Nabenlänge	26,5 mm
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D