PRODUKTINFORMATION

MAXTECH

PAO075x25-Ø8

EAN 4031582454291

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	25 mm
Achsloch Durchmesser	8,1 mm
Nabenlänge	26,5 mm
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

HAUPTMERKMALE

Produktname	Maxtech
Typ	Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h	60 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	120 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,08 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH