製品情報

KAPPA

9682FTP300P64-80

EAN 4031582430615



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●●○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Kappa
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター、前方向
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	2400 kg
6km/hの耐荷重	2000 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	4800 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	355 mm
総重量	19.01 kg

ハウジング

ハウジング材質	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
旋回ベアリング	2つのボールレース、強化版またはステンレス
オフセット	70 mm
旋回径	452 mm
Lubrication nipple	1

車輪

本体材質	鋳鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	300 mm
トレッド幅	80 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	175 mm
プレート幅	140 mm
プレート穴長（最大）	140 mm
プレート穴幅（最大）	105 mm
プレート穴径	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


KAPPA


9682FTP300P64-80


EAN 4031582430615

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

製品図面







© Copyright 2026 TENTE International GmbH