

LINEA CLINIC

5944UAP125R36-34XS S27 SAFETY OH130

EAN 4031582412581



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ● ●

Rumore ● ● ● ○ ○

Attrito ● ● ● ● ○

Resistenza alla corrosione ● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Linea clinic
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale
Standard	simili EN12531 - Ruote dei letti ospedalieri
Portata a 3 km/h	150 kg
Portata a 4 km/h	150 kg
Portata statica	300 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	130 mm
Larghezza complessiva	71 mm
Peso complessivo	0,846 kg
Certificazione	Testato e monitorato da TÜV Süd

Club del
progettista
tedescoPremio
InterzumPremio di
Design IF

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	15 mm

SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Cuscinetti a sfere di precisione
Disassamento	40 mm
Raggio di piroettamento	102,5 mm
Ingombro di piroettamento	205 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta
Diametro bullone	32 mm
Lunghezza bullone	42 mm

LINEA CLINIC

5944UAP125R36-34XS S27 SAFETY OH130

EAN 4031582412581



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

