

## AGILA

2477PIO100R05-28

EAN 4031582361865



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Agila              |
| ハウジングタイプ  | トータルロック付き自在キャスター   |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 60 kg              |
| 静荷重       | 120 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C             |
| 最大温度範囲    | 60 °C              |
| 取付高       | 138 mm             |
| 総重量       | 0.981 kg           |

## 車輪

|             |              |
|-------------|--------------|
| 本体材質        | ポリプロピレン      |
| トレッド材質      | 硬質ゴム、ノンマーキング |
| ベアリング       | プレーンベアリング    |
| スレッドガード     | スレッドガードなし    |
| 直径          | 100 mm       |
| トレッド幅       | 32 mm        |
| トレッドの硬度 (A) | 80 ショアA      |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 材料      | スチール、中量系  |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット   | 43.5 mm   |
| 旋回半径    | 131 mm    |
| 旋回径     | 262 mm    |

## フィッティング

|            |            |
|------------|------------|
| フィッティングタイプ | ソリッドステム、丸型 |
| ボルト径       | 28 mm      |
| ボルト長       | 45 mm      |

# AGILA

2477PIO100R05-28

EAN 4031582361865



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

