

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P62 HT w/o-dustg

EAN 4031582346688



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ○ ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ●
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha stainless
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	125 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Да
Грузоподъемность статическая	250 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	250 °C
Общая высота	128 mm
Общая ширина	79 mm
Общий вес	0,79 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Нержавеющая сталь, тяжелая
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Нержавеющая сталь
Офсет (Смещение)	41 mm
Радиус поворота	91 mm
Поворотное соединение	182 mm
Диаметр купола	75 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Пластик термореактивный, термостойкий
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Втулка сухого подшипника
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	черный
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	35 mm
Ширина тела	35 mm
Твердость Протектор (D)	90 Береговая D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	105 mm
Ширина пластины	85 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	77 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	60 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Диаметр отверстия пластины	9 mm

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P62 HT w/o-dustg

EAN 4031582346688

Номер заказа 00035365

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

