

AVIANA

5976PIP075R36-32S1X30° N SO

EAN 4031582550368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Aviana
ハウジングタイプ	センターロック、トータルロック付き 自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	104.5 mm
全幅	69 mm
総重量	0.723 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	精密ボールベアリング
トレッド色	アンスラサイトグレー（RAL7016）
車輪色	シルバークレー（RAL7001）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	75 mm
ボディ幅	25 mm
トレッドの硬度（A）	80 ショアA

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	シルバークレー（RAL7001）
オフセット	29 mm
旋回半径	69.5 mm
旋回径	138 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	プロファイルバー用カム穴付きシステム、ショート版
ボルト径	32 mm
ボルト長	51 mm
ボルトねじ位置	7 mm
ボルト取付穴数	2



レッドドットデザイン賞



ドイツデザイン賞