

# PLETINA

P10-40X21 / 8

EAN 4031582338119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Resistencia a la corrosión ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Nombre del producto         | Pletina   |
| Tipo                        | Accesorio |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 40 kg     |
| Capacidad de carga estática | 80 kg     |
| Altura total                | 8 mm      |
| Peso total                  | 0,026 kg  |

## AJUSTE

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de ajuste                             | Espiga con Placa en forma de U |
| Longitud de la placa                       | 40 mm                          |
| Anchura de la placa                        | 21 mm                          |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 32 mm                          |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 32 mm                          |
| Diámetro del orificio de la placa          | 4 mm                           |