

# ALPHA

3470PIR100P30-13

EAN 4031582303834



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Déport                  | 40 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 90 mm  |
| Diamètre d'encombrement | 180 mm |

## ROUE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Diamètre                 | 100 mm |
| Largeur du bandage       | 35 mm  |
| Largeur du corps de roue | 35 mm  |

## RACCORD

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Diamètre du trou central | 13 mm |
|--------------------------|-------|

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nom du produit                  | Alpha  |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 75 kg  |
| Conducteur d'électricité        | no     |
| Inoxydable                      | no     |
| Capacité de charge statique     | 150 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C  |
| Hauteur                         | 128 mm |
| Largeur totale                  | 75 mm  |
| Poids                           | 0.9 kg |

## Product Drawings

3470...100P30-13

