

DURATECH

TOP 082X54-Ø20 HL60

EAN 4031582322583
Bestellnummer 00804208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid, schwer
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Natürliches Weiß
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	82 mm
Breite der Lauffläche	54 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	60 mm
Breite des Radkörpers	54 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D
Lagertyp	6204ZV

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ○ ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	600 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	480 kg
Statische Tragfähigkeit	1200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,396 kg

DURATECH

TOP 082X54-Ø20 HL60

EAN 4031582322583
Bestellnummer 00804208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

