

GALEA

5070YGP125P60-90X70

EAN 4031582353402



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Galea
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	✓
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	163 mm
総重量	0.415 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン、導電性
トレッド材質	熱可塑性ゴム、導電性
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	30 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	クローズ
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	40 mm
旋回半径	102.5 mm
旋回径	205 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	90 mm
プレート幅	70 mm
プレート穴長 (最小)	60 mm
プレート穴長 (最大)	70 mm
プレート穴幅 (最小)	50 mm
プレート穴幅 (最大)	55 mm
プレート穴径	8 mm

GALEA

5070YGP125P60-90X70

EAN 4031582353402



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

