

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	○ ○ ○ ○ ○
動きのノイズ	○ ○ ○ ○ ○
摩擦	○ ○ ○ ○ ○
耐食性	○ ○ ○ ○ ○

コア属性

製品名	Footmaster
ハウジングタイプ	自在キャスター
3km/hの耐荷重	440 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	90 °C
取付高	190 mm
全幅	128 mm
総重量	11.85 kg

ハウジング

オフセット	33 mm
旋回半径	100 mm
旋回径	200 mm
ドーム径	128 mm

車輪

ベアリング	未加工ハブ
直径	125 mm
トレッド幅	35 mm
ボディ幅	35 mm

フィッティング

プレート長	145 mm
プレート幅	145 mm
プレート穴長（最大）	120 mm
プレート穴幅（最大）	120 mm
プレート穴径	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171

注文番号 00800110

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

