

KAPPA LOAD

9652TOO150P63

EAN 4031582314885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ○ ○ ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Kappa load
Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	960 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	800 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1920 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Bauhöhe	200 mm
Gesamtgewicht	4,25 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Schmiedeeisen, schwer
Gabelform	Bauchig, verstärkt
Schwenklager	Axialrillen- und Kegelrollenlager
Ausladung	58 mm
Störkreis	266 mm
Lubrication nipple	1

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid, schwer
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager
Achse	Verschraubt
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	150 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenlänge	135 mm
Plattenbreite	110 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	80 mm
Plattenloch Durchmesser	11 mm

KAPPA LOAD

9652TOO150P63

EAN 4031582314885

Bestellnummer 00830405
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

