PRODUKTINFORMATION

ALPHA STAINLESS

8478UFX125P62

EAN 4031582313352



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●●○
Fahrgeräusch	●●●●●
Abrieb	●●●○○
Korrosionsbeständigkeit	●●●●●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha stainless
Typ	Bockrolle
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	250 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	500 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Bauhöhe	155 mm
Gesamtbreite	85 mm
Gesamtgewicht	0,83 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Rostfreier Stahl, schwer
Gabelform	Bauchig
Farbe	Stahl, Rostfrei

RAD

Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Lager	Präzisionskugellager, abgedichtet
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Silbergrau (RAL7001)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	36 mm
Breite des Radkörpers	40 mm
Härte der Lauffläche (A)	63 Shore A

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Kleine rechteckige Platte
Plattenlänge	100 mm
Plattenbreite	85 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	77 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	60 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	80 mm
Plattenloch Durchmesser	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8478UFX125P62


EAN 4031582313352

Bestellnummer 00034807

Produktzeichnungen







© Copyright 2026 TENTE International GmbH