

# ULTRATECH PLUS

ICP200X50-Ø20 PLUS

EAN 4031582445091



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## RAD

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Aluminium                       |
| Material der Lauffläche  | Ultratech Polyurethan, gegossen |
| Lager                    | Präzisionskugellager            |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz                |
| Durchmesser              | 200 mm                          |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                           |
| Achsloch Durchmesser     | 20 mm                           |
| Nabenlänge               | 60 mm                           |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A                      |

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Ultratech plus            |
| Typ                         | Rad                       |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 800 kg                    |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 640 kg                    |
| Statische Tragfähigkeit     | 1600 kg                   |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                     |
| Gesamtgewicht               | 1,3 kg                    |

# ULTRATECH PLUS

ICP200X50-Ø20 PLUS

EAN 4031582445091



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

