

STYLEA

5925UOI055L51-8

EAN 4031582406429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Stylea
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	40 kg
静荷重	80 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
温度範囲 (最大)	40 °C
取付高	57 mm
全幅	37 mm
総重量	0.65 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	55 mm
トレッド幅	11 mm

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
旋回半径	64 mm
旋回径	128 mm
ドーム径	18 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	8 mm

STYLEA

5925UOI055L51-8

EAN 4031582406429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

