



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

**PERFORMANCE**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ● ● |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ ○ |

**HAUPTMERKMALE**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Zeta                      |
| Typ                         | Lenkrolle                 |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 500 kg                    |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 400 kg                    |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                      |
| Rostfrei                    | Nein                      |
| Statische Tragfähigkeit     | 1000 kg                   |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C                     |
| Bauhöhe                     | 290 mm                    |
| Gesamtbreite                | 96 mm                     |
| Gesamtgewicht               | 4,58 kg                   |

**GEHÄUSE**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Gehäusematerial | Stahlblech, sehr schwer                        |
| Gabelform       | Bauchig, verstärkt                             |
| Schwenklager    | Kugelhahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei |
| Farbe           | Blaupassiviert                                 |
| Ausladung       | 55 mm                                          |
| Schwenkradius   | 180 mm                                         |
| Störkreis       | 360 mm                                         |
| Dom Durchmesser | 96 mm                                          |

**RAD**

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Tread hardness           | weich                                |
| Material des Radkörpers  | Aluminium                            |
| Material der Lauffläche  | Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert |
| Lager                    | Präzisionskugellager                 |
| Achse                    | Verschraubt                          |
| Radfarbe                 | Strahlschwarz (ähnlich RAL9005)      |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz                     |
| Durchmesser              | 250 mm                               |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                                |
| Breite des Radkörpers    | 50 mm                                |
| Härte der Lauffläche (A) | 67 Shore A                           |

**BEFESTIGUNG**

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Befestigungsart             | Mittelgroße rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 137 mm                         |
| Plattenbreite               | 105 mm                         |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 75 mm                          |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 80 mm                          |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm                          |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm                         |
| Plattenloch Durchmesser     | 11 mm                          |

# ZETA

4680IEP250P63

EAN 4031582307825

Bestellnummer 00804020

Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

