

# MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323092  
Bestellnummer 00029592



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## RAD

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid               |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt |
| Lager                    | Rollenlager            |
| Radfarbe                 | Silbergrau (RAL7001)   |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz       |
| Durchmesser              | 100 mm                 |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm                  |
| Achsloch Durchmesser     | 12 mm                  |
| Nabenlänge               | 44,4 mm                |
| Breite des Radkörpers    | 32 mm                  |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A             |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D             |

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Maxtech                   |
| Typ                         | Rad                       |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 150 kg                    |
| Statische Tragfähigkeit     | 300 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                     |
| Gesamtgewicht               | 0,212 kg                  |

# MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323092

Bestellnummer 00029592



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

