

# ALPHA

3470POO125P30-13

EAN 4031582304022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ● |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Alpha                     |
| Typ                         | Lenkrolle                 |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 125 kg                    |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                      |
| Rostfrei                    | Nein                      |
| Statische Tragfähigkeit     | 250 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                     |
| Bauhöhe                     | 155 mm                    |
| Gesamtgewicht               | 0,83 kg                   |

## GEHÄUSE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Gehäusematerial | Stahlblech, schwer    |
| Gabelform       | Bauchig               |
| Schwenklager    | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe           | Blaupassiviert        |
| Ausladung       | 40 mm                 |
| Schwenkradius   | 102,5 mm              |
| Störkreis       | 205 mm                |

## RAD

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen            |
| Material der Lauffläche  | Identisch mit Radkörper |
| Lager                    | Gleitlager              |
| Achse                    | Verschraubt             |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 125 mm                  |
| Breite der Lauffläche    | 40 mm                   |
| Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D              |

## BEFESTIGUNG

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Befestigungsart        | Anschraubloch |
| Rückenloch Durchmesser | 13 mm         |

# ALPHA

3470POO125P30-13

EAN 4031582304022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen

