

# ALPHA

3470PVO160P30-13

EAN 4031582304145



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●○○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●○○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	135 kg
Capacitate de încărcare statică	270 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	195 mm
Greutate totală	1,878 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, negru
Lagăr	Rulment simplu
Axă	Înșurubat cu piuliță
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	160 mm
Benză de rulare	40 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	85 Pe malul A

## FURCA

Material	Tablă de oțel, grea
Formă Furcă	Larg
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Offset	55 mm
Raza de pivotare	135 mm
Interferență pivotantă	270 mm

## RACORD

Tip ajustare	Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub	13 mm

# ALPHA

3470PVO160P30-13

EAN 4031582304145



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

