

# GALEA

5075PJP125R05-22X40

EAN 4031582379457



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Produktname                 | Galea                        |
| Gehäusotyp                  | Lenkrolle mit Radfeststeller |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen       |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 100 kg                       |
| Statische Tragfähigkeit     | 200 kg                       |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                       |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                        |
| Bauhöhe                     | 162 mm                       |
| Gesamtbreite                | 66 mm                        |
| Gesamtgewicht               | 0,693 kg                     |

## RAD

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen            |
| Material der Lauffläche  | Thermoplastischer Gummi |
| Lager                    | Präzisionskugellager    |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz         |
| Durchmesser              | 125 mm                  |
| Breite der Lauffläche    | 30 mm                   |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A              |

## GEHÄUSE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Material        | Polyamid              |
| Gabelform       | Geschlossen           |
| Schwenklager    | Kugelbahn, zweireihig |
| Ausladung       | 40 mm                 |
| Schwenkradius   | 129 mm                |
| Störkreis       | 258 mm                |
| Dom Durchmesser | 59 mm                 |

## BEFESTIGUNG

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Befestigungsart    | Zapfen, rund |
| Zapfen Durchmesser | 22 mm        |
| Zapfenlänge        | 40 mm        |

# GALEA

5075PJP125R05-22X40

EAN 4031582379457



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

