

STYLEA

5920PJ040P41-38X38/10 LOW

EAN 4031582409864



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Stylea
Gehäusotyp	Lenkrolle
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	40 kg
Statische Tragfähigkeit	80 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	43,5 mm
Gesamtbreite	52 mm
Gesamtgewicht	0,049 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	40 mm
Breite der Lauffläche	12 mm
Härte der Lauffläche (A)	87 Shore A

GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Stift, drehbar
Ausladung	12 mm
Schwenkradius	39 mm
Störkreis	78 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Quadratische Platte
Plattenlänge	38 mm
Plattenbreite	38 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	27 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	27 mm
Plattenloch Durchmesser	5 mm