

## ZETA

4681IFP125P63 XL

EAN 4031582399844



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Produktname                 | Zeta                               |
| Typ                         | Lenkrolle mit Richtungsfeststeller |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte          |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 300 kg                             |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 240 kg                             |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                               |
| Rostfrei                    | Nein                               |
| Statische Tragfähigkeit     | 600 kg                             |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                             |
| Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C                              |
| Bauhöhe                     | 164 mm                             |
| Gesamtgewicht               | 2,93 kg                            |

## GEHÄUSE

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Gehäusematerial | Stahlblech, sehr schwer                        |
| Gabelform       | Bauchig, verstärkt                             |
| Schwenklager    | Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei |
| Farbe           | Blaupassiviert                                 |
| Ausladung       | 55 mm                                          |
| Störkreis       | 230 mm                                         |

## RAD

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Tread hardness           | weich                                |
| Material des Radkörpers  | Aluminium                            |
| Material der Lauffläche  | Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert |
| Lager                    | Präzisionskugellager                 |
| Achse                    | Verschraubt                          |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz                     |
| Durchmesser              | 125 mm                               |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                                |
| Härte der Lauffläche (A) | 67 Shore A                           |

## BEFESTIGUNG

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Befestigungsart             | Mittelgroße rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 137 mm                         |
| Plattenbreite               | 105 mm                         |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 105 mm                         |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm                          |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm                          |
| Plattenloch Durchmesser     | 11 mm                          |

# ZETA

4681IFP125P63 XL

EAN 4031582399844



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen

