



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-------|
| 回転性能 | ●●●●○ |
| 動きのノイズ | ●●●○○ |
| 摩擦 | ●●●●○ |
| 耐食性 | ●●●○○ |

コア属性

| | |
|-----------|----------|
| 製品名 | Novatech |
| ハウジングタイプ | 車輪 |
| 3km/hの耐荷重 | 800 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 1600 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 60 °C |

車輪

| | |
|-------------|-------------|
| 本体材質 | 未定義 |
| トレッド材質 | ポリプロピレン、ソフト |
| 直径 | 85 mm |
| トレッド幅 | 80 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA |
| ボールベアリング径 | 47 mm |
| ボールベアリング幅 | 15.5 mm |

Product Drawings

