



## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nom du produit                  | Lumina |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 40 kg  |
| Conducteur d'électricité        | no     |
| Inoxydable                      | no     |
| Capacité de charge statique     | 80 kg  |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C  |
| Hauteur                         | 61 mm  |
| Largeur totale                  | 55 mm  |
| Poids                           | 0.1 kg |

## CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Déport                  | 20 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 52 mm  |
| Diamètre d'encombrement | 104 mm |
| Diamètre du dôme        | 45 mm  |

## ROUE

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Diamètre                 | 50 mm |
| Largeur du bandage       | 8 mm  |
| Diamètre de l'alésage    | 0 mm  |
| Longueur de moyeu        | 0 mm  |
| Largeur du corps de roue | 8 mm  |

## RACCORD

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Diamètre de la tige | 11 mm |
| Longueur de la tige | 20 mm |

