

ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 tread-1023

EAN 4031582373097



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ○ ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha stainless
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	80 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Igen
Statikus teherbírás	160 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	130 °C
Összsúly	0,97 kg
Teljes szélesség	75 mm

VÁZ

A ház anyaga	Rozsdamentes acél, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapágó	Kétsoros golyó
Szín	Rozsdamentes acél
Ellensúlyoz	41 mm
Körbeforgás	182 mm
Kupola átmérője	75 mm

KERÉK

Tread hardness	puha
Felépítmény anyaga	Alumínium
Futófelület anyaga	Tömített, hőálló
Csapágó	Száraz csapágyhüvely
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Fémes
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	35 mm
Test szélessége	35 mm
A futófelület keménysége (A)	75 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	13 mm

ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 tread-1023

EAN 4031582373097

Rendelési szám 00061133

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

8470UDD100P30-Ø11

