PRODUKTINFORMATION

# INTEGRAL ASSIST

## ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 180°

EAN 4031582550412



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●●● |
| Fahrgeräusch | ●●●●○ |
| Abrieb | ●●●●○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●●○ |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Integral assist |
| Typ | Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller |
| Norm | EN12531 - Krankenbettenrollen |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 150 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 450 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C |
| Bauhöhe | 183 mm |
| Gesamtbreite | 110,5 mm |
| Gesamtgewicht | 5,01 kg |
| Schutzart | IPX6 (nur für elektronische Bauteile im eingebauten Zustand) |
| Zulässige Umgebungstemperatur | Betriebstemperatur 5 °C bis 40 °C, Luftfeuchtigkeit 20 % - 80 % |

### GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Schwenklager | Präzisionskugellager |
| Farbe | Grauweiß (RAL9002) |
| Ausladung | 40 mm |
| Schwenkradius | 115 mm |
| Störkreis | 230 mm |
| Dom Durchmesser | 110,5 mm |

### RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Stahl, Eisen |
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gegossen |
| Lager | Nabenmotor |
| Laufflächenfarbe | Schiefergrau (RAL7015) |
| Fadenschutz | Integrierter Fadenschutz |
| Durchmesser | 150 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 85 Shore A |

### BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz |

Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 180°

EAN 4031582550412

Bestellnummer 900000051

**Produktzeichnungen**





Red Dot Design Award


# INTEGRAL ASSIST

## ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 180°

EAN 4031582550412

Bestellnummer 900000051




Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH