PRODUKTINFORMATION

# MONO

## A025PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364606



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●○○ |
| Fahrgeräusch | ●●●○○ |
| Abrieb | ●●●○○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●●○ |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Mono |
| Typ | Lenkrolle mit Radfeststeller |
| Norm | EN12528 - Möbelrollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 30 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 60 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 72 mm |
| Gesamtgewicht | 0,78 kg |

### GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Polypropylen |
| Gabelform | Geschlossen |
| Schwenklager | Stift, drehbar |
| Farbe | Chrom |
| Ausladung | 25 mm |
| Schwenkradius | 71,8 mm |
| Störkreis | 143,6 mm |

### RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
| Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
| Lager | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 50 mm |
| Breite der Lauffläche | 18 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 85 Shore A |

### BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Blindloch für Bundstift B10 |
| Rückenloch Durchmesser | 10 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# MONO

## A025PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364606

### Produktzeichnungen







